



TIPO DE SERIE

PB

Acople Rápido

Descripción

El diseño de este acople rápido con manija permite la conexión y desconexión con presiones en el circuito de hasta 100 Kg/cm² aproximadamente. Compatible con nipples de la Serie "B" y "P", fabricados bajo la Norma SAE J1036, o equivalentes. Este acople tiene dos válvulas en su interior y una cámara descompresora que se activa a través de una leva comandada por la manija exterior; la cual en posición de cerrado impide la circulación del fluido y permite la conexión o desconexión del nipple aún con presiones en cualquiera de las líneas.

Existe una pequeña pérdida de fluido en la desconexión del conjunto cuyo valor máximo es de 0.0015 dm³ y este disminuye con el aumento de presión.

Materiales

Este acople se fabrica en acero de máxima calidad, con tratamiento térmico y de galvanoplastia en los componentes críticos, procesos que le confieren una dureza que evita el desgaste, la deformación del conjunto y protección antioxidante a través del tiempo.

Usos

PRESIÓN DE USO:
250 Kgr/cm²

FLUIDOS VARIOS






TIPO DE SERIE

PB

Acople Rápido

Presentaciones



CUERPO ROSCA HEMBRA

CODIGO	PIEZA	L	D	R
5.83.89	PBCH 1/2"	135	38	NPT
5.83.90	PBCH 1/2" x 7/8"	135	38	UNF - 7/8"
5.83.91	PBCM 1/2" x 1"	152	38	UNF - 1"

Comel SRL se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus artículos sin previo aviso.



ADVERTENCIA

Los acoples rápidos se deterioran con el mal uso, como así también la sobre presurización puede provocar una falla en el mismo. Para evitar lesiones severas los acoples deben ser revisados periódicamente para verificar su condición y reemplazarlos si es necesario. Asegúrese de elegir el acople rápido apropiado para su aplicación y utilícelo únicamente con el rango de presión especificado.-